




停產產品 - 存檔登錄



1 安裝在DIN軌道

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	功能監控輸出
-------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	12...36 DC
電流損耗	[mA]	50; ((24 V))
消耗功率最大值	[VA]	1.3
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	630

輸出

電氣設計	NPN	
輸出功能	亮通和暗通模式；（可設定參數）	
開關輸出DC電壓降最大值	[M]	2




光纖放大器

00F-FNKG/M16/KL8


功能監控輸出	是
應用於功能監控輸出的當前負載最大值 [mA]	200
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	800
開關頻率注意事項 [Hz]	典型的
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是
時間功能 [s]	0.001...0.1
監控範圍	
檢測距離 [m]	< 3.8; (對照式感測器)
檢測距離 [mm]	0...300; (漫反射感測器)
檢測距離可設	是
軟體/編程	
參數設定	自動和手動開關點的設定; 邏輯功能及開、或開; 第二個開關點
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...60
外殼防護等級	IP 65
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
	EN 55011
	等級B
機械技術數據	
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	76.5 x 105.4 x 70.7
頻道數	8
光纖感測器連接	FE-11 / FT-11
材質	外殼: ABS; 顯示視窗: PMMA; LED視窗: SEPS; 擋板: 模壓鑄鋅 塑膠塗層(PA)
顯示器/操作件	
顯示	全圖像LCD顯示, 顯示螢幕可旋轉180° 語言選擇 (德語、英語、法語)
	開關狀態
	8 x LED, 黃色
電子鎖	是
附件	
供貨範圍	導軌: 1 x 94 mm, EN 60715
注釋	
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位	1 件數
電氣連接	
連接器: 1 x M16	



電氣連接 - 連接



連接



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6
N: Out 7
J: Out 8

○ 功能監控輸出