



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	鏡片反射式感測器
------	----------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	12; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	80
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	0.15...10; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
菱鏡反射鏡的檢測距離	[m]	0.15...10; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
檢測距離可設		是

OP5035



鏡片反射式感測器

OPR-FNKG

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	86 x 28 x 142
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm ²		
連接		

