




- 1 電位計靈敏度
2 輸出功能開關



產品特徵

光線種類	紅光
------	----

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA]	< 30
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅光
波長 [nm]	660

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	亮通和暗通模式; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	5000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

最小的可識別物體直徑 [mm]	0.3
-----------------	-----

介面

通信接口	IO-Link
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO模式	是



叉式光電感測器

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

必需的mater port type	A	
處理周期最小值 [ms]	3.2	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	978

工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 67	

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	709	

機械技術數據		
重量 [g]	93	
尺寸 [mm]	50 x 10 x 60	
叉式光電深度D [mm]	35	
叉式光電寬度W [mm]	30	
材質	外殼：模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理；透鏡：玻璃	

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

注釋		
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器：1 x M8；編碼：A



連接

