


OPU205

叉式光電感測器

OPU-FCKG/IO-LINK/AS



- 1 電位計靈敏度
- 2 輸出功能開關



產品特徵

光線種類	紅光
------	----

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	1
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是

OPU205



叉式光電感測器

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
監控範圍			
最小的可識別物體直徑	[mm]	0.5	
介面			
通信接口	IO-Link		
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI標準	IEC 61131-9		
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable		
SIO模式	是		
必需的mater port type	A		
處理周期最小值	[ms]	3.2	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID	
	default	1104	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 67		
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
MTTF	[年]	709	
機械技術數據			
重量	[g]	296.5	
尺寸	[mm]	144 x 12 x 90	
叉式光電深度D	[mm]	60	
叉式光電寬度W	[mm]	120	
材質	外殼：模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理；透鏡：玻璃		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
注釋			
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2”		
包裝單位	1 件數		
電氣連接			

連接器: 1 x M8; 編碼: A





連接

