


OT5008



對照式感測器發射裝置

OTS-00KG/US-100



上面和下面透鏡各一個發射二極管



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	20; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 10
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	524
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65

OT5008




對照式感測器發射裝置

OTS-00KG/US-100

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	1862
機械技術數據		
重量	[g]	153
外殼		矩形的
材質		PBT
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20461
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

