


停產產品 - 存檔登錄



上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	35; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	160
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[mm]	1...200; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是
光點直徑最大值	[mm]	180
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------


OU5033



漫反射感測器

OUT-DPKG/6M

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
MTTF		[年]	685
機械技術數據			
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO 改良的	
透鏡材質		玻璃	
透鏡校準		側面的鏡組	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		角撐架: 1, E20211	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²			
連接			



BN	棕色
BU	藍色
BK	黑色



圖表

過量增益圖

