




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: TW7001 + E35065

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

外殼	圓柱形的
----	------

電氣數據

工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
------	-----	----------------

反相保護		否
------	--	---

輸出

開關輸出DC電壓降最大值	[V]	10.5
--------------	-----	------

開關輸出AC電壓降最大值	[V]	10.5
--------------	-----	------

最小的負載電流	[mA]	15
---------	------	----

漏電流最大值	[mA]	7
--------	------	---

開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
---------------	------	-----------------------

開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	50
---------------	------	----

開關輸出短暫的電流負載	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
-------------	------	------------------------

開關頻率AC	[Hz]	20
--------	------	----

開關頻率DC	[Hz]	25
--------	------	----

短路保護		否
------	--	---

過載保護		否
------	--	---

監控範圍

檢測範圍滯後	[%]	1...15
--------	-----	--------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
------	------	----------

外殼防護等級		IP 65
--------	--	-------



紅外線溫度感測器

OWL-3506-ABOA

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

外殼	圓柱形的	
尺寸 [mm]	Ø 58 / L = 200	
材質	外殼: 黃銅 白青銅-鍍層	
透鏡材質	玻璃	

顯示器/操作件


顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

注釋


注釋	建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器: 1 x 7/8"



連接



注釋: 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲 ≤ 2 A 快速行動