


PB-400MSBR14-HFNKG/US/ IV

替代產品: PN7000

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 LED顯示
2 編程按鈕



輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
測量範圍 [MPa]	0...40
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋

特殊的性能	鍍金接點
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
由條件地適應用於	當介質是氣體，應用範圍的壓力最大值 25 bar 。
介質溫度 [°C]	-25...80
爆破壓力最小值 [MPa]	100
抗壓強度 [MPa]	60
壓力	相對壓力

工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 50
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)



帶LED bar顯示螢幕的壓力感測器

PB-400MSBR14-HFNKG/US/ IV

防護等級	III	
反相保護	是	
開機延遲時間 [s]	0.2	
Watchdog集成看門狗電路	是	
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1	
輸出		
輸出數量	1	
輸出信號	開關信號	
電氣設計	NPN	
數字輸出數量	1	
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2	
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250	
開關頻率DC [Hz]	10	
短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
測量/設定範圍		
測量範圍 [MPa]	0...40	
開關點, SP [MPa]	2...40	
復原點, rP [MPa]	1.2...39.2	
設定步距 [MPa]	0.4	
注意滯後	可設定	
精度/偏差		
開關點精度 [終值的百分比]	< ± 2,0	
重複精度 [終值的百分比]	< ± 0,25; (溫度波動< 10 K)	
每10 K溫度飄移	< ± 0.3	
軟體/編程		
開關點調整	編程按鈕	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...80	
存儲溫度 [°C]	-40...100	
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
材質	EPDM/X; FKM; 丁晴橡膠; PA; PBT; PC; 不鏽鋼(1.4301/304)	



帶LED bar顯示螢幕的壓力感測器

PB-400MSBR14-HFNKG/US/ IV

材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM
最小壓力循環	1億
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋
已集成限制器元件	否(可以改裝)

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	測量值	10 x LED, 綠色 分辨率 終值的10 %

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

