

OW1004

鏡片反射式感測器


OWP-FPKG/6M



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OJ5104

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	35; ((36 V))
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[m]	0.1...1.5; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
光點直徑最大值	[mm]	120
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

OW1004



鏡片反射式感測器

OWP-FPKG/6M

偏振濾光鏡可用	是
---------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
------	------	----------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
---------	--------------	--

	EN 55011	等級B
--	----------	-----

機械技術數據

外殼	矩形的
----	-----

尺寸	[mm]	36 x 60 x 10
----	------	--------------

材質	ABS 增強型玻璃纖維
----	-------------

透鏡材質	PMMA
------	------

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

	操作	1 x LED, 綠色
--	----	-------------

	功能	1 x LED, 紅色
--	----	-------------



注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜：6 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色

芯線顏色：



圖表

過量增益圖

