
OY056S

安全光幕

OYA0910-40-2-12-P-1

應用於8針插座，核心顏色不規範 。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表) 。



T 發射裝置
R 接收裝置
1 LED 三色 紅/綠/橙
2 LED 黃色
3 LED 2個顏色 紅色/綠色

產品特徵	
光線種類	紅外線
電氣設計	PNP
外殼防護等級	IP 65; IP 67
應用	
保護功能	手保護

OY056S

安全光幕

OYA0910-40-2-12-P-1

電氣數據		
工作電壓公差	[%]	20
工作電壓	[V]	24 DC
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 2
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950
接收裝置		
電流損耗	[mA]	83
發射裝置		
電流損耗	[mA]	42
輸出		
電氣設計		PNP
OSSD輸出數		2
每個OSSD輸出電流負載最大值	[mA]	400; (24 V)
短路保護		是
監控範圍		
保護區域高度	[mm]	910
分辨率(檢波容量d)	[mm]	40
保護區域寬度（低光强度 ）	[m]	0...4
保護區域寬度（ 高光强度 ）	[m]	3...12
反應時間		
反應時間	[ms]	9.5
工作條件		
使用地點		等級C符合EN 60654-1標準，應用不受天氣影響
環境溫度	[°C]	-10...55
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		IEC 61496-1
抗衝擊		IEC 61496-1
抗震		IEC 61496-1
安全分類		
ESPE類型(IEC 61496-1)		2
符合要求		ISO 13849-1: 2015 種類 2, PL c IEC 62061 SIL 1
使用壽命 TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	4,1E-08
機械技術數據		
重量	[g]	3380

OY056S

安全光幕

OYA0910-40-2-12-P-1

尺寸	[mm]	963 x 28 x 30
材質		外殼: 鋁; 前面透鏡: PC
結構長度	[mm]	963

顯示器/操作件

顯示	發射裝置	1 x LED
	接收裝置	2 x LED

附件


供貨範圍	安裝角度: 4
	安裝螺母: 4
	螺母

注釋


包裝單位	1 件數

電氣連接 - 接收裝置

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m; 應用於芯線橫截面0.34 mm²



連接




OY056S

安全光幕

OYA0910-40-2-12-P-1

電氣連接 - 發射裝置

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

