


PE2594



帶顯示螢幕的壓力感測器

PE-010-REG14-MFRKG/US/ /E



- 1 字母數字顯示 4位數字 紅色/綠色
- 2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
- 3 編程按鈕
- 4 外殼的上半部分可旋轉 345°
- 5 密封圈



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1			
測量範圍	-1...10 bar	-14.6...145 psi	-100...1000 kPa	-0.1...1 MPa
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋: M5; DIN EN ISO 1179-2			

應用

特殊的性能	鍍金接點		
測量元件	陶瓷電容式壓力測量元件		
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
介質溫度	-25...80		
爆破壓力最小值	150 bar	2175 psi	15 MPa
抗壓強度	75 bar	1087 psi	7.5 MPa
真空阻抗	-1000		
壓力	相對壓力		

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	< 35
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級		III
反相保護		是



帶顯示螢幕的壓力感測器

PE-010-REG14-MFRKG/US/ /E

開機延遲時間	[s]	0.3
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		2
輸出信號		開關信號; 類比信號; IO-Link; (可配置)
電氣設計		PNP/NPN
數字輸出數量		2
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	< 500
類比輸出數量		1
類比電流輸出	[mA]	4...20; (可調整量程 1:5)
負載最大值	[Ω]	500
類比電壓輸出	[V]	0...10; (可調整量程 1:5)
負載電阻最小值	[Ω]	2000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
測量範圍		-1...10 bar -14.6...145 psi -100...1000 kPa -0.1...1 MPa
開關點, SP		-0.94...10 bar -13.6...145 psi -0.094...1 MPa
復原點, rP		-0.98...9.96 bar -14.2...144.4 psi -0.098...0.996 MPa
測量值起點		-1...8 bar -14.6...116 psi -0.1...0.8 MPa
測量值終點		1...10 bar 14.6...145 psi 0.1...1 MPa
設定步距		0.02 bar 0.2 psi 0.002 MPa
精度/偏差		
開關點精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個月)
溫度系數零點	[測量範圍值的百分比 / 10 K]	0,2; (-25...80 °C)
溫度系數量程	[測量範圍值的百分比 / 10 K]	0,2; (-25...80 °C)
注釋		DNV GL認證標準條件下的開關點精度, 線性度誤差: < ± 1%/ < ± 1%
反應時間		
反應時間	[ms]	< 1.5
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0...50

PE2594



帶顯示螢幕的壓力感測器

PE-010-REG14-MFRKG/US/ IE

阻尼過程值dAP	[s]	0...4	
應用於類比輸出的阻尼 (dAA)	[s]	0...4	
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3	
軟體/編程			
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出		
介面			
通信接口	IO-Link		
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI標準	IEC 61131-9		
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
SIO模式	是		
必需的mater port type	A		
類比製程數據	1		
二位輸出製程數據	2		
處理周期最小值	[ms]	2.3	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID	
	default	463	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
存儲溫度	[°C]	-40...100	
外殼防護等級	IP 65; IP 67		
認證/測試			
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-3		
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF	[年]	161	
UL認證	UL認證編號	J012	
承壓設備指令	良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體		
機械技術數據			
重量	[g]	260.5	
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM		
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); Al2O3 (99.9 %; 陶瓷); EPDM		
最小壓力循環	1億		
旋緊扭矩	[Nm]	25...35; (推薦的旋緊扭矩; 取決於潤滑、密封及壓力等級)	
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋:M5; DIN EN ISO 1179-2		
製程連接密封	EPDM		
已集成限制器元件	否(可以改裝)		
顯示器/操作件			
顯示	顯示單位	3 x LED, 綠色 (bar, psi, MPa)	
	開關狀態	2 x LED, 黃色	
	測量值	字母數字顯示, 紅色/綠色 4位數字	

PE2594



帶顯示螢幕的壓力感測器

PE-010-REG14-MFRKG/US/ /E

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



OUT1	開關輸出或IO-Link
OUT2	開關輸出或類比輸出
	顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色