

PI2652




帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-100-SEA01-MFRKG/US/ IP

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: PI2692

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 7段LED顯示
- 2 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1		
測量範圍	-1...100 bar	-10...1450 psi	-0.1...10 MPa
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋		

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	可齊平安裝, 適應用於食品飲料行業		
安裝	可旋轉的外殼350°		
介質	軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質		
由條件地適應用於	當介質是氣體, 應用範圍的壓力最大值 25 bar。		
介質溫度 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破壓力最小值	650 bar	9425 psi	65 MPa
抗壓強度	200 bar	2900 psi	20 MPa
壓力	相對壓力		



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

齊平安裝	是		
電氣數據			
工作電壓 [V]	20...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)		
電流損耗 [mA]	< 60		
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級	III		
反相保護	是		
開機延遲時間 [s]	0.2		
Watchdog集成看門狗電路	是		
總的輸入/輸出			
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1		
輸出			
輸出數量	2		
輸出信號	開關信號; 類比信號; (可配置)		
電氣設計	PNP/NPN		
數字輸出數量	2		
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)		
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2		
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250		
開關頻率DC [Hz]	< 170		
類比輸出數量	1		
類比電流輸出 [mA]	4...20; (可調整量程 1:4)		
負載最大值 [Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA		
類比電壓輸出 [V]	0...10; (可調整量程 1:4)		
負載電阻最小值 [Ω]	2000		
短路保護	是		
短路保護類型	脈衝		
過載保護	是		
測量/設定範圍			
測量範圍	-1...100 bar	-10...1450 psi	-0.1...10 MPa
開關點, SP	0...100 bar	0...1450 psi	0...10 MPa
復原點, rP	-0.5...99.5 bar	-10...1440 psi	-0.05...9.95 MPa
測量值起點	-1...75 bar	-10...1090 psi	-0.1...7.5 MPa
測量值終點	24...100 bar	350...1450 psi	2.4...10 MPa
設定步距	0.1 bar	10 psi	0.01 MPa
精度/偏差			
重複精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)		
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)		
線性偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
遲滯偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
長時間穩定性 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
溫度系數零點	< ± 0,1; (0...80 °C)		

PI2652



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

[測量范围值的百分比 / 10 K]		
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)
反應時間		
反應時間	[ms]	< 3
阻尼過程值dAP	[s]	0...4
應用於類比輸出的阻尼步驟 (dAA)	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3
軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示
顯示單位	bar; psi; MPa	
注釋		
注釋	如果具備3A證書的適配器應用於安裝, 3A認證才有效。	
包裝單位	1 件數	

PI2652



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器



PI-100-SEA01-MFRKG/US/ /P

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



OUT1
OUT2

開關輸出
開關輸出
類比輸出