


PA9020



帶陶瓷測量元件的壓力傳送器

PA-400-SBR14-B-DVG/US/V

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 卸壓裝置
絕對不能對卸壓裝置施加機械壓力。



產品特徵			
輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1		
測量範圍	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋		
應用			
特殊的性能	鍍金接點		
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
由條件地適應用於	應用於氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求		
介質溫度	[°C] -25...90; (僅根據需求: -40...90 °C)		
爆破壓力最小值	1000 bar	14500 psi	100 MPa
抗壓強度	600 bar	8700 psi	60 MPa
壓力	相對壓力		
電氣數據			
工作電壓	[V]	16...32 DC	
電流損耗	[mA]	< 18	
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防護等級		III	
反相保護		是	
總的輸入/輸出			
輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1		



帶陶瓷測量元件的壓力傳送器

PA-400-SBR14-B-DVG/US/V

輸出			
輸出數量		1	
輸出信號		類比信號	
類比輸出數量		1	
類比電壓輸出	[V]	0...10	
負載電阻最小值	[Ω]	2000	
過載保護		是	
測量/設定範圍			
測量範圍		0...400 bar	0...5800 psi 0...40 MPa
精度/偏差			
重複精度	[測量範圍值的%]	< 0,1; (溫度波動< 10 K)	
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)	
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,05; (每6個月)	
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	0,1; (0...80 °C)	
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)	
反應時間			
階躍函數反應時間類比輸出	[ms]	3	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
存儲溫度	[°C]	-40...100	
外殼防護等級		IP 68; IP 69K	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	30 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V	
	干擾輻射	根據公路車輛標準004/104/EC	
	CISPR 25		
	抗擾度	根據公路車輛標準004/104/EC	
	ISO 11452-2 射頻電磁耐受測試	100 V/m	
抗衝擊	ISO 7637-2 pulse	嚴格等級4	
	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
	DIN EN 61373	類別3	
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
	DIN EN 61373	類別2	
MTTF	[年]	478	
承壓設備指令		良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體	
鐵路應用		DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1
機械技術數據			
重量	[g]	222	
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X	

PA9020



帶陶瓷測量元件的壓力傳送器

PA-400-SBR14-B-DVG/US/V


材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM
最小壓力循環	1億
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋
已集成限制器元件	是

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

