


PI-025-SEA01-KFPKG/US/ /P



請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 7段LED顯示
2 編程按鈕



輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
測量範圍	0...25
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋
應用	
特殊的性能	鍍金接點
應用	可齊平安裝，適應用於食品飲料行業
安裝	可旋轉的外殼350°
介質	軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質
介質溫度	-25...125; (145 max. 1h)
爆破壓力最小值	350
抗壓强度	100
壓力	相對壓力
齊平安裝	是



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

電氣數據											
工作電壓	[V]	20...30 DC									
電流損耗	[mA]	< 60									
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)									
防護等級		III									
反相保護		是									
開機延遲時間	[s]	0.2									
Watchdog集成看門狗電路		是									
總的輸入/輸出											
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1									
輸出											
輸出數量		2									
輸出信號		開關信號; 類比信號; (可配置)									
電氣設計		PNP									
數字輸出數量		1									
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2									
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250									
類比輸出數量		1									
類比電流輸出	[mA]	4...20									
負載最大值	[Ω]	500									
短路保護		是									
短路保護類型		脈衝									
過載保護		是									
測量/設定範圍											
測量範圍	[bar]	0...25									
開關點, SP	[bar]	0.2...25									
設定步距	[bar]	0.1									
精度/偏差											
開關點精度	[終值的百分比]	< ± 1,5									
重複精度	[終值的百分比]	< ± 0,25; (溫度波動< 10 K)									
特徵曲線偏差	[終值的百分比]	< ± 1,0									
每10 K溫度飄移		< ± 0.3									
反應時間											
應用於一個開關輸出設定反應時間的開關頻率	反應時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	開關頻率	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
反應時間	[ms]	在矩形壓力特性時; 開關點 (SPx) = 70 %; 復位點 (rPx) = 30 %									
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3									
軟體/編程											
開關點調整		編程按鈕									
參數設定		遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼									

PI3653



帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

機械技術數據	
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; PTFE
最小壓力循環	1億
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

