

PL2658




齊平式壓力傳送器

PL-,25BREA01-E-ZVG/US/ IP

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PM1608

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 旋緊扭矩 20 Nm



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量：1			
測量範圍	-0.0125...0.25 bar	-12.5...250 mbar	-5...100.4 inH2O	-1.25...25 kPa
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面			

應用

應用	可齊平安裝，適應用於食品飲料行業		
介質	軟膏狀的及固體的介質；液體和氣體介質		
介質溫度 [°C]	-25...80		
爆破壓力最小值	30000 mbar	12000 inH2O	3000 kPa
抗壓強度	6000 mbar	2400 inH2O	600 kPa
壓力	相對壓力		
齊平安裝	是		

電氣數據

工作電壓 [V]	14...30 DC
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級	III



齊平式壓力傳送器

PL-,25BREA01-E-ZVG/US/ IP

反相保護	是			
測量原理	流體靜力學的			
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1			
輸出				
輸出數量	1			
輸出信號	類比信號			
類比輸出數量	1			
類比電流輸出	[mA]	4...20		
負載最大值	[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
過載保護	是			
測量/設定範圍				
測量範圍	-0.0125...0.25 bar	-12.5...250 mbar	-5...100.4 inH2O	-1.25...25 kPa
測量值起點	-12.5...100 mbar	-5...40.2 inH2O	-1.25...10 kPa	
測量值終點	50...250 mbar	20.2...100.4 inH2O	5...25 kPa	
設定步距	0.5 mbar	0.2 inH2O	0.05 kPa	
精度/偏差				
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)		
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)		
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)		
反應時間				
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3		
軟體/編程				
參數設定	零點; 測量範圍值			
介面				
通信接口	EPS			
工作條件				
環境溫度	[°C]	-25...80		
存儲溫度	[°C]	-40...100		
外殼防護等級	IP 67			
認證/測試				
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD		
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m		
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV		
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)		

PL2658




齊平式壓力傳送器

PL-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P

抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
重量	[g]	388.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM	
材質(潮濕部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面	
注釋		
注釋	如果具備3A證書的適配器應用於安裝，3A認證才有效。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

