

PN2220




帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBN14-MFRKG/US/ /V

該產品即將/已停產

替代產品：PN2270

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
- 3 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量：2；類比輸出數量：1		
測量範圍	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
製程連接	螺紋連接 1/4" NPT 內螺紋		

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
由條件地適應用於	應用於氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求		
介質溫度 [°C]	-25...80		
爆破壓力最小值	1000 bar	14500 psi	100 MPa
抗壓強度	600 bar	8700 psi	60 MPa
壓力	相對壓力		

電氣數據

工作電壓 [V]	18...32 DC; (按照SELV/PELV)		
電流損耗 [mA]	< 35		
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBN14-MFRKG/US/ /V

防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	0.3
Watchdog集成看門狗電路	是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
---------	----------------------

輸出

輸出數量	2
輸出信號	開關信號; 類比信號; IO-Link; (可配置)
電氣設計	PNP/NPN
數字輸出數量	2
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	< 500
類比輸出數量	1
類比電流輸出 [mA]	4...20; (可調整量程 1:4)
負載最大值 [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
類比電壓輸出 [V]	0...10; (可調整量程 1:4)
負載電阻最小值 [Ω]	2000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

測量/設定範圍

測量範圍	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
開關點, SP	4...400 bar	60...5800 psi	0.4...40 MPa
復原點, rP	2...398 bar	30...5770 psi	0.2...39.8 MPa
測量值起點	0...300 bar	0...4350 psi	0...30 MPa
測量值終點	100...400 bar	1450...5800 psi	10...40 MPa
設定步距	1 bar	10 psi	0.1 MPa
出廠設定		SP1 = 1450 psi	rP1 = 1334 psi
		SP2 = 4350 psi	rP2 = 4234 psi
		ASP = 0 psi	AEP = 5800 psi

精度/偏差

開關點精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
重複精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動 < 10 K; Turn down 1:1)
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)
遲滯偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
長時間穩定性 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
溫度系數零點 [測量範圍值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)
溫度系數量程	< ± 0,2; (0...80 °C)



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBN14-MFRKG/US/ /V

[測量范围值的百分比 / 10 K]		
反應時間		
反應時間	[ms]	< 1.5
阻尼過程值dAP	[s]	0.01...4
應用於類比輸出的阻尼 (dAA)	[s]	0.01...4
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3
軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 阻尼; 顯示值適應; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; 零點; 測量範圍值	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.0	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	131
承壓設備指令	良好的工程實踐; 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體	
機械技術數據		
重量	[g]	268.5
材質	不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 1/4" NPT 內螺紋	
已集成限制器元件	是	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	3 x LED, 綠色
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
注釋		
包裝單位	1 件數	

PN2220



帶顯示螢幕的壓力感測器





PN-400-SBN14-MFRKG/US/ /V

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A; 觸頭 接點：鍍金的



連接



OUT1	開關輸出
	IO-Link
OUT2	開關輸出
	類比輸出