

PN5001




帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-250-SBR14-HFPKG/US/ IV

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PN7071

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
- 3 編程按鈕



產品特徵			
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1		
測量範圍	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋		
應用			
特殊的性能	鍍金接點		
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
由條件地適應用於	應用於氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求		
介質溫度	[°C] -25...80		
爆破壓力最小值	850 bar	12300 psi	85 MPa
抗壓强度	400 bar	5800 psi	40 MPa
壓力	相對壓力		
電氣數據			
工作電壓	[V]	18...36 DC; (按照SELV/PELV)	
電流損耗	[mA]	< 50	
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	

PN5001



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-250-SBR14-HFPKG/US/ IV

防護等級	III		
反相保護	是		
過壓保護	是; (< 40 V)		
開機延遲時間	[s]	0.3	
Watchdog集成看門狗電路	是		
總的輸入/輸出			
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1		
輸出			
輸出數量	1		
輸出信號	開關信號		
電氣設計	PNP		
數字輸出數量	1		
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)		
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2	
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250	
開關頻率DC	[Hz]	< 170	
短路保護	是		
短路保護類型	脈衝		
測量/設定範圍			
測量範圍	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
開關點, SP	2...250 bar	40...3620 psi	0.2...25 MPa
復原點, rP	1...249 bar	20...3600 psi	0.1...24.9 MPa
設定步距	1 bar	20 psi	0.1 MPa
出廠設定		SP1 = 63 bar	rP1 = 58 bar
精度/偏差			
開關點精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,5	
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)	
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)	
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,25	
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,05; (每6個月)	
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)	
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)	
反應時間			
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0; 0,2...50	
軟體/編程			
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位		
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...80	
存儲溫度	[°C]	-40...100	
外殼防護等級	IP 67		

PN5001



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-250-SBR14-HFPKG/US/ IV

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
重量	[g]	261.6
材質	不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	3 x LED, 綠色
	開關狀態	LED, 黃色
	功能顯示	字母數字顯示, 4位數字
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		
		

連接