


PN7299



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V



- 1 字母數字顯示 4位數字 紅色/綠色
- 2 LED燈 顯示單位 / 開關狀態
- 3 編程按鈕
- 4 外殼的上半部分可旋轉 345°



產品特徵					
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2				
測量範圍	-1...1 bar	-1000...1000 mbar	-14.5...14.5 psi	-29.4...29.4 inHg	-100...100 kPa
製程連接	螺紋連接 1/4" NPT 內螺紋				
應用					
特殊的性能	鍍金接點				
測量元件	陶瓷電容式壓力測量元件				
應用	應用於工業應用				
介質	液體和氣體介質				
介質溫度	-25...80 °C				
爆破壓力最小值	30000 mbar	450 psi	880 inHg	3000 kPa	
抗壓強度	10000 mbar	145 psi	290 inHg	1000 kPa	
壓力	相對壓力; 真空				
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準)	20 bar	20000 mbar	290 psi	590.59 inHg	2000 kPa
電氣數據					
工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)			
電流損耗	[mA]	< 35			
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)			
防護等級		III			



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V

反相保護	是				
開機延遲時間 [s]	< 0.3				
Watchdog集成看門狗電路	是				
總的輸入/輸出					
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2				
輸出					
輸出數量	2				
輸出信號	開關信號; IO-Link; (可配置)				
電氣設計	PNP/NPN				
數字輸出數量	2				
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)				
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5				
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))				
開關頻率DC [Hz]	< 170				
短路保護	是				
短路保護類型	脈衝				
過載保護	是				
測量/設定範圍					
測量範圍	-1...1 bar	-1000...1000 mbar	-14.5...14.5 psi	-29.4...29.4 inHg	-100...100 kPa
Factory setting / CMPT = 2					
開關點, SP	-980...1000 mbar	-14.3...14.5 psi	-29...29.6 inHg	-98...100 kPa	
復原點, rP	-990...990 mbar	-14.4...14.4 psi	-29.4...29.2 inHg	-99...99 kPa	
SP與rP間的最小距離	10 mbar	0.2 psi	0.4 inHg	1 kPa	
設定步距	10 mbar	0.1 psi	0.2 inHg	1 kPa	
Status_B High Resolution / CMPT = 3					
開關點, SP	-983...1000 mbar	-14.3...14.5 psi	-29...29.5 inHg	-98...100 kPa	
復原點, rP	-993...990 mbar	-14.4...14.4 psi	-29.3...29.2 inHg	-99...99 kPa	
SP與rP間的最小距離	10 mbar	0.2 psi	0.3 inHg	1 kPa	
設定步距	1 mbar	0.1 psi	0.1 inHg	1 kPa	
精度/偏差					
開關點精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,5				
重複精度 [測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)				
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)				
遲滯偏差 [測量範圍值的%]	< ± 0,25				
長時間穩定性 [測量範圍值的%]	< ± 0,05; (每6個月)				
溫度系數零點 [測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)				
溫度系數量程 [測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)				
反應時間					
反應時間 [ms]	< 3				
可編程的延遲時間dS, dr [s]	0...50				



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V

軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗；常開/常閉；輸出極性；ON延遲、關斷延時；阻尼；顯示單位	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A；（當針腳2未連接時：B）	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	Factory setting / CMPT = 2	457
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	636
注釋	更多資訊請參見「下載」中的IODD PDF文件	
Factory setting / CMPT = 2		
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
處理周期最小值	[ms]	2.3
IO-Link壓力分辨率	[mbar]	1
IO-Link壓力分辨率	[MPa]	0.001
IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
	壓力	14
	二進制開關信息	2
IO-Link功能（非週期性）	應用特定標籤	
Status_B High Resolution / CMPT = 3		
外形	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
處理周期最小值	[ms]	3
IO-Link壓力分辨率	[mbar]	1
IO-Link壓力分辨率	[MPa]	0.001
IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
	壓力	16
	設備狀態	4
	二進制開關信息	2
IO-Link功能（非週期性）	應用特定標籤	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	260
UL認證	UL認證編號	J001
承壓設備指令	良好的工程實踐；可應用於第2組流體；根據需求流體組1的液體	

PN7299



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V

機械技術數據		
重量	[g]	221.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM
最小壓力循環		1億
旋緊扭矩	[Nm]	放手後2 ... 3轉; 推薦的旋緊扭矩; 取決於潤滑、密封及壓力等級
製程連接		螺紋連接 1/4" NPT 內螺紋
已集成限制器元件		否 (可以改裝)

顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	4 x LED, 綠色 (bar, psi, kPa, inHg)
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	測量值	字母數字顯示, 紅色/綠色 4位數字


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
------	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接	
----	--



OUT1	開關輸出
	IO-Link
OUT2	開關輸出
	顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色