

PM2664




齊平式壓力傳送器

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PM2654

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 旋緊扭矩 20 Nm
- 2 膜片：PTFE



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量：1		
測量範圍	-0.5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋		

應用

應用	可齊平安裝，適應用於食品飲料行業		
介質	液體和粘性介質		
介質溫度 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
爆破壓力最小值	150 bar	2175 psi	15000 kPa
抗壓強度	50 bar	725 psi	5000 kPa
壓力	相對壓力		
齊平安裝	是		

PM2664



齊平式壓力傳送器

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

電氣數據				
工作電壓	[V]	14...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)		
絕緣電阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級		III		
反相保護		是		
總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 1		
輸出				
輸出數量		1		
輸出信號		類比信號		
類比輸出數量		1		
類比電流輸出	[mA]	4...20		
負載最大值	[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
過載保護		是		
測量/設定範圍				
測量範圍		-0.5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa
測量值起點		-0.5...7.49 bar	-7...109 psi	-50...749 kPa
測量值終點		2...9.99 bar	29...145 psi	200...999 kPa
設定步距		0.01 bar	1 psi	1 kPa
精度/偏差				
重複精度	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)		
特徵曲線偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 線性, 包括滯後及重複精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設定)		
線性偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
遲滯偏差	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
長時間穩定性	[測量範圍值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)		
溫度系數零點	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,15; (0...80 °C)		
溫度系數量程	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)		
反應時間				
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3		
軟體/編程				
參數設定		零點; 測量範圍值		
介面				
通信接口		EPS		
工作條件				
環境溫度	[°C]	-25...80		
存儲溫度	[°C]	-40...100		
外殼防護等級		IP 67		

PM2664



齊平式壓力傳送器

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

機械技術數據	
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; PBT
材質 (潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L); 陶瓷襯底上的PTFE; PTFE
最小壓力循環	1億
製程連接	螺紋連接 G 1 外螺紋

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接

