

PN9020




帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBR14-LFPKG/US/ IV

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PN3000

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 7段LED顯示
- 2 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
測量範圍 [bar]	0...400
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋

應用

應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
由條件地適應用於	當介質是氣體，應用範圍的壓力最大值 25 bar。
介質溫度 [°C]	-25...80
爆破壓力最小值 [bar]	1000
抗壓強度 [bar]	600
壓力	相對壓力

電氣數據

工作電壓 [V]	20...30 DC
電流損耗 [mA]	< 60
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級	III



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBR14-LFPKG/US/ IV

反相保護		是																				
開機延遲時間	[s]	0.2																				
Watchdog集成看門狗電路		是																				
總的輸入/輸出																						
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1																					
輸出																						
輸出數量	2																					
輸出信號	開關信號; 類比信號; (可配置)																					
電氣設計	PNP																					
數字輸出數量	1																					
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2																				
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250																				
類比輸出數量	1																					
類比電壓輸出	[V]	0...10																				
負載電阻最小值	[Ω]	2000																				
短路保護	是																					
短路保護類型	脈衝																					
過載保護	是																					
測量/設定範圍																						
測量範圍	[bar]	0...400																				
開關點, SP	[bar]	4...400																				
復原點, rP	[bar]	2...398																				
設定步距	[bar]	2																				
精度/偏差																						
開關點精度	[終值的百分比]	< ± 1,5																				
重複精度	[終值的百分比]	< ± 0,25; (溫度波動< 10 K)																				
特徵曲線偏差	[終值的百分比]	< ± 1,0																				
每10 K溫度飄移		< ± 0.3																				
反應時間																						
應用於一個開關輸出設定反應時間的開關頻率	反應時間 (dAP) 開關頻率	<table><tr><td>[ms]</td><td>3</td><td>6</td><td>10</td><td>17</td><td>30</td><td>60</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td></tr><tr><td>[Hz]</td><td>170</td><td>80</td><td>50</td><td>30</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500													
[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1													
反應時間	[ms]	在矩形壓力特性時; 開關點 (SPx) = 70 %; 復位點 (rPx) = 30 %																				
可編程的延遲時間dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50																				
類比輸出響應時間最大值	[ms]	3																				
軟體/編程																						
開關點調整	編程按鈕																					
工作條件																						
環境溫度	[°C]	-25...80																				
存儲溫度	[°C]	-40...100																				
外殼防護等級	IP 67																					

PN9020



帶顯示螢幕的壓力感測器

PN-400-SBR14-LFPKG/US/ IV

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
材質	EPDM/X; FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; 不鏽鋼(1.4301/304)	
材質(潮濕部件)	FKM; 陶瓷; 不鏽鋼(1.4305/303)	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1/4 內螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 紅色
	功能顯示	7段LED顯示
	測量值	7段LED顯示
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

