

PP7534




帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ IV

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: PP7554

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 2		
測量範圍	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋: M5		

應用

特殊的性能	鍍金接點		
應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
介質溫度 [°C]	-25...90; (僅根據需求: -40...90 °C)		
爆破壓力最小值	150 bar	2175 psi	15000 kPa
抗壓強度	50 bar	725 psi	5000 kPa
壓力	相對壓力		

電氣數據

工作電壓 [V]	9.6...30 DC		
電流損耗 [mA]	< 45		
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級	III		
反相保護	是		
開機延遲時間 [s]	0.3		



帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

總的輸入/輸出			
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2	
輸出			
輸出數量		2	
輸出信號		開關信號	
電氣設計		PNP/NPN	
數字輸出數量		2	
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		2	
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]		250	
開關頻率DC [Hz]		< 170	
短路保護		是	
短路保護類型		脈衝	
過載保護		是	
測量/設定範圍			
測量範圍		0...10 bar	0...145 psi
開關點, SP		0.1...9.99 bar	1...145 psi
復原點, rP		0.05...9.94 bar	1...144 psi
設定步距		0.01 bar	1 psi
			1 kPa
精度/偏差			
開關點精度 [測量範圍值的%]		< ± 1,5	
重複精度 [測量範圍值的%]		< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)	
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)	
線性偏差 [測量範圍值的%]		< ± 0,5	
遲滯偏差 [測量範圍值的%]		< ± 0,1	
長時間穩定性 [測量範圍值的%]		< ± 0,1; (每年)	
反應時間			
反應時間 [ms]		< 3	
阻尼過程值dAP [s]		0...4	
軟體/編程			
開關點調整		編程儀 / 示教功能	
介面			
通信接口		EPS	
工作條件			
環境溫度 [°C]		-40...90	
存儲溫度 [°C]		-40...100	
外殼防護等級		IP 68; (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)	

PP7534



帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

認證/測試		
EMC電磁兼容	干擾輻射	根據公路車輛標準1995/54/EC規定
	抗擾度	根據交通規定1995 /54/EG規定附件IX
	射頻電磁耐受測試	150 V/m
	脈衝阻抗	ISO 7637
	電源	ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
	信號電纜	ISO 7637-3 (Pulse a und b)
	抗擾度	EN 61000-6-2
	EN 61000-4-2 ESD	8/15 kV
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	100 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V	
抗衝擊	DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29	1000 g
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
材質	不鏽鋼(1.4301/304); FKM; PEI	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋:M5	
已集成限制器元件	否 (可以改裝)	
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	開關狀態	2 x LED, 黃色
Teach示教功能	是	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		
		

PP7534



帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

連接

