

PP7541



帶陶瓷測量單元的壓力開關


PP-250-SBG14-QFRKG/BS/ /N

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：PP7551

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

注意：插頭M12做為附件，用於電氣連接。



CE

產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量： 2		
測量範圍	0...250 bar	0...3630 psi	0...25 MPa
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋：M5		

應用

應用	應用於工業應用		
介質	液體和氣體介質		
由條件地適應用於	當介質是氣體，應用範圍的壓力最大值 25 bar。		
介質溫度 [°C]	-25...90; (僅根據需求: -40...90 °C)		
爆破壓力最小值	850 bar	12300 psi	85 MPa
抗壓強度	400 bar	5800 psi	40 MPa
壓力	相對壓力		

電氣數據

工作電壓 [V]	9.6...30 DC		
電流損耗 [mA]	< 45		
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		
防護等級	III		
反相保護	是		
開機延遲時間 [s]	0.3		



帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-250-SBG14-QFRKG/BS/ /N

總的輸入/輸出				
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 2		
輸出				
輸出數量		2		
輸出信號		開關信號		
電氣設計		PNP/NPN		
數字輸出數量		2		
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)		
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		2		
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]		250		
開關頻率DC [Hz]		< 170		
短路保護		是		
短路保護類型		脈衝		
過載保護		是		
測量/設定範圍				
測量範圍		0...250 bar	0...3630 psi	0...25 MPa
開關點, SP		3...250 bar	40...3630 psi	0.3...25 MPa
復原點, rP		2...249 bar	20...3610 psi	0.2...24.9 MPa
設定步距		1 bar	10 psi	0.1 MPa
精度/偏差				
開關點精度 [測量範圍值的%]		< ± 1,5		
重複精度 [測量範圍值的%]		< ± 0,1; (溫度波動< 10 K)		
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)		
線性偏差 [測量範圍值的%]		< ± 0,5		
遲滯偏差 [測量範圍值的%]		< ± 0,1		
長時間穩定性 [測量範圍值的%]		< ± 0,1; (每年)		
溫度系數零點 [測量范围值的百分比 / 10 K]		< ± 0,2; (0...80 °C)		
溫度系數量程 [測量范围值的百分比 / 10 K]		< ± 0,3; (0...80 °C)		
反應時間				
反應時間 [ms]		< 3		
阻尼過程值dAP [s]		0...4		
軟體/編程				
開關點調整		編程儀 / 示教功能		
介面				
通信接口		EPS		
工作條件				
環境溫度 [°C]		-40...90		
存儲溫度 [°C]		-40...100		
外殼防護等級		IP 68; (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定)		

PP7541



帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-250-SBG14-QFRKG/BS/ /N

認證/測試		
EMC電磁兼容	干擾輻射	根據公路車輛標準1995/54/EC規定
	抗擾度	根據交通規定1995 /54/EG規定附件IX
	射頻電磁耐受測試	150 V/m
	脈衝阻抗	ISO 7637
	電源	ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
	信號電纜	ISO 7637-3 (Pulse a und b)
	抗擾度	EN 61000-6-2
	EN 61000-4-2 ESD	8/15 kV
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	100 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29	1000 g
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
材質	不鏽鋼(1.4301/304); FKM; PBT	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
最小壓力循環	1億	
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋:M5	
已集成限制器元件	否(可以改裝)	
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	開關狀態	2 x LED, 黃色
Teach示教功能	是	
注釋		
包裝單位	1 件數	

PP7541



帶陶瓷測量單元的壓力開關

PP-250-SBG14-QFRKG/BS/ /N

電氣連接

連接器：1 x Bajonett

