

QZ9100

狀態監測硬件套件
moneo Starterkit



僅與QM9101許可證套件組合銷售



應用

應用

內容描述

兼容性

數據管理

風機、泵和其它簡易機械的電機的狀態監測

相匹配的組件，包括接線、電源和wifi連接

帶振動感測器、速度感測器、溫度感測器、IO-Link主站（4路）

包括做為數據采集和處理的中心點的硬件

可集成至公司IT基礎設施，且無需任何特殊知識即可隨時擴展

電機上的繞組溫度

速度測量

振動速度有效值（vRMS）

加速度有效值（a-RMS）

加速度最大值與有效值的比值（峰值因子）

加速度最大值（a-Peak）



狀態監測硬件套件

moneo Starterkit

輸出		
影像輸出的數量	2; (DisplayPort)	
軟體/編程		
語言	德語; 英語; 法語; 意大利語; 西班牙語; 葡萄牙語; 中文; 日語; 韓語; 俄羅斯語	
操作系統	Debian Linux 10	
系統條件		
網頁瀏覽器	Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本: 參見最新發佈說明)	
介面		
通信接口	Ethernet; USB	
乙太網接口數	2; (GBit)	
USB接口數	4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)	
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...60
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95; (40 °C 非凝結)
外殼防護等級	IP 40	
認證/測試		
抗衝擊	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
抗震	IEC 60068-2-6	4 Grms / 5...500 Hz
機械技術數據		
重量	[g]	8670
尺寸	[mm]	35 x 105 x 150
硬體		
處理器	Intel Atom E3940 Quad Core	
TPM晶片	V 2.0	
BIOS	AMI UEFI (128 Mbit)	
工作存儲器	8 GB	
大容量存儲	256 GB SSD	
附件		
供貨範圍	moneo appliance; 1 x 35x 105 x150, 預安裝了moneo, QHA210	
	WIFI接入點; 1 x Ø 68 / L = 74, ZB0878	
	振動感測器; 2 x Ø 22 / L = 63,5, VVB001	
	開關電源24 V DC; 1 x 124 x 40 x 122,5, DN4011	
	旋入式感測器的溫度電纜感測器; 1 x 12 x 8,7 x 51, TS2229	
	溫度感測器信號變送模塊; 1 x 52 x 25 x 18, TP3231	
	帶IoT接口的IO-Link主站; 1 x 152 x 59,3 x 38,4, AL1350	
	速度監控器; 1 x M12 x 1 / L = 60, DI5028	
	乙太網連接電纜; 1 x 2 m, E12090	
	乙太網連接電纜; 1 x 2 m, EC2080	
	連接電纜; 3 x 2 m, EVC013	
	連接電纜; 1 x 0,3 m, EVC010	
	帶插座連接電纜; 1 x 2 m, EVC001	
注釋		
說明	僅與QM9101許可證套件組合銷售	

QZ9100

狀態監測硬件套件

moneo Starterkit



包裝單位

1 件數