



RN6006



帶實心軸的絕對式單圈編碼器

RN-0360-G24/N1A

停產產品 - 存檔登錄



1 M4 深度 5 mm

產品特徵

分辨率	360 分辨率
通信接口	平行
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	6

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 150
旋轉電氣最大值 [U/min]	6000

輸出

電氣設計	HTL
每個輸出最大電流負載 [mA]	20
短路保護類型	< 60 s
代碼	Gray代碼; (右轉時增加的代碼值(從軸向看))

測量/設定範圍

分辨率	360 分辨率
-----	---------

介面

通信接口	平行
------	----

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...85
存儲溫度 [°C]	-30...100
允許最大的相對空氣濕度 [%]	98
外殼防護等級	IP 65

RN6006



帶實心軸的絕對式單圈編碼器

RN-0360-G24/N1A

認證/測試		
抗衝擊		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
材質		鋁
機械最大值	[U/min]	10000
啟動扭矩最大值	[Nm]	1
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	6
軸材質		鋼 (1.4104)
軸向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	10
徑向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	20
電氣連接		
電纜: 1 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 徑向的		
棕色	10...30V	
黃色/棕色	10...30V 感測器	
白色	0V	
白色/黃色	0V 感測器	
綠色	有效感應 A 反轉的 5...30V	
黃色	有效感應 B 反轉的 5...30V	
白色/灰色	Bit 10 (MSB) 反轉的	
棕色/綠色	Bit 10 (MSB)	
白色/綠色	Bit 9	
紅色/藍色	Bit 8	
灰色/粉紅色	Bit 7	
紫色	Bit 6	
黑色	Bit 5	
紅色	Bit 4	
藍色	Bit 3	
粉紅色	Bit 2	
灰色	Bit 1	
屏蔽	外殼	
圖表		
脈衝圖		
	有效感應 A 反轉的	
	有效感應 B 反轉的	
	軌道 3...10	
	軌道 1...2	