



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available



產品特徵

分辨率	8192 步驟; 13 Bit
通信接口	經由閘道器的現場總線
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	10

電氣數據

工作電壓公差 [%]	10
工作電壓 [V]	5 DC; (從閘道器)
電流損耗 [mA]	< 150
旋轉電氣最大值 [U/min]	6000

輸出

代碼	雙重代碼
代碼信號	數據輸入; TTL(RS422 長線驅動) 兼容的信號; 時鐘 (inv.) 從驅動器到 RS 485; 同步脈衝輸出; 同步串聯; TTL 兼容信號數據和數據 (inv.); 增量式信號; 2個正旋形增量式信號(A和B), ; 相移90°; 每轉的訊號周期1Vss 512

測量/設定範圍

分辨率	8192 步驟; 13 Bit
-----	-----------------

介面

通信接口	經由閘道器的現場總線
------	------------

工作條件


環境溫度 [°C]	-20...100
存儲溫度 [°C]	-30...100
外殼防護等級	IP 64

RN1201



帶實心軸的絕對式單圈編碼器

RN-8192-E05/R3B

認證/測試		
抗衝擊		100 g (6 ms)
抗震		10 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
材質		鋁
機械最大值	[U/min]	12000
啟動扭矩最大值	[Nm]	1
溫度扭矩參考	[°C]	20
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	10
軸材質		鋼 (1.4104)
軸向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	10
徑向軸負載最大值 (軸末端)	[N]	20
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 3 m, PUR		
連接器: 1 x M23; 電纜長度最大值: 150 m		
		
1	+5V 感測器	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	0V 感測器	
5	n.c.	
6	n.c.	
7	+5V Up	
8	時鐘	
9	時鐘 反轉的	
10	0V Un	
11	屏蔽	
12	B (+)	
13	B (-)	
14	數據	
15	A (+)	
16	A (-)	
17	數據 反轉的	