


RU1161



帶實心軸的增量式編碼器

RU10000-I05/L2L

停產產品 - 存檔登錄



- 1 參考標記的位置
2 M4 深度 5 mm



產品特徵		
分辨率		10000 分辨率
軸設計		實心軸
軸直徑	[mm]	10
應用		
功能原理		增量式
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	10
工作電壓	[V]	5 DC
電流損耗	[mA]	150
輸出		
電氣設計		TTL
每個輸出最大電流負載	[mA]	20
開關頻率	[kHz]	300
相位偏差A和B	[°]	90
測量/設定範圍		
分辨率		10000 分辨率
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...100
存儲溫度	[°C]	-30...100

RU1161



帶實心軸的增量式編碼器

RU10000-I05/L2L

允許最大的相對空氣濕度 [%]	98
外殼防護等級	IP 66

認證/測試	
抗衝擊	100 g (6 ms)
抗震	10 g (55...2000 Hz)


機械技術數據	
重量 [g]	490
材質	鋁
機械最大值 [U/min]	12000
啟動扭矩最大值 [Nm]	1
溫度扭矩參考 [°C]	20
軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	10
軸材質	鋼 (1.4104)
軸向軸負載最大值 (軸末端) [N]	10
徑向軸負載最大值 (軸末端) [N]	20
固定法蘭	同步法蘭

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 軸向的

棕色	A
綠色	A 反轉的
灰色	B
粉紅色	B 反轉的
紅色	0 指標
黑色	0 指標 反轉的
藍色	L+ 感測器
白色	0V 感測器
棕色/綠色	L+ (Up)
白色/綠色	0V (Un)
紫色	故障 反轉的
屏蔽	外殼

圖表

脈衝圖	 順時針旋轉方向 (看着軸)
-----	---