


SB7242



帶止迴閥及顯示螢幕的流量計

SBG11KL0FRKG



產品特徵				
測量範圍	0.6...15 l/min	0.036...0.9 m³/h	9.6...237.8 gph	0.16...3.965 gpm
製程連接	螺紋連接 G 1 內螺紋			
應用				
特殊的性能	鍍金接點			
介質	液體：油（當溫度為40°C時，油粘性320 mm²/s)			
介質溫度	[°C]	-10...100		
抗壓強度	[bar]	100		
抗壓強度	[MPa]	10		
注意抗壓強度	在介質溫度 >70°C: 80 bar / 8 MPa			



電氣數據				
工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV; 符合cULus - Class 2標準)		
電流損耗	[mA]	< 50		
防護等級		III		
反相保護		是		
開機延遲時間	[s]	< 3		
輸出				
輸出數量		2		
輸出信號		開關信號; 類比信號; 頻率信號; IO-Link		
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2		
每個輸出最大電流負載	[mA]	150; (200: ...60 °C; 環境溫度; 250: ...40 °C; 環境溫度)		
類比電流輸出	[mA]	4...20		
負載最大值	[Ω]	500		
短路保護		是		
過載保護		是		
輸出頻率	[Hz]	0...10000		
測量/設定範圍				
測量範圍		0.6...15 l/min	0.036...0.9 m³/h	9.6...237.8 gph
顯示範圍		0...18 l/min	0...1.08 m³/h	0...285.4 gph
分辨率		0.01 l/min	0.001 m³/h	0.1 gph
開關點, SP		0.1...15 l/min	0.006...0.9 m³/h	1.6...237.8 gph
復原點, rP		0...14.9 l/min	0...0.894 m³/h	0...236.2 gph
頻率終點, FEP		1...15 l/min	0.06...0.9 m³/h	15.8...237.8 gph
步距		0.01 l/min	0.001 m³/h	0.2 gph
頻率終點, FrP	[Hz]	10...10000		
步距	[Hz]	10		
測量動態性		1:50		
溫度監控				
測量範圍		-10...100 °C		14...212 °F
顯示範圍		-32...122 °C		-25.6...251.6 °F
分辨率		0.1 °C		0.1 °F
開關點, SP		-9.3...100 °C		15.2...212 °F
復原點, rP		-10...99.3 °C		14...210.8 °F
設定步距		0.1 °C		0.2 °F
頻率起點, FSP		-10...78 °C		14...172.4 °F
頻率終點, FEP		12...100 °C		53.6...212 °F
頻率終點, FrP	[Hz]	10...10000		
精度/偏差				
流量監控				
精確度(在測量範圍)		± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C 介質溫度)		
重複精度		± 1 % MEW		
溫度監控				
溫度變化率		0,029 °C / K		
精確度	[K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)		



反應時間		
流量監控		
反應時間	[s]	0.01
阻尼過程值dAP	[s]	0...5
步距	[s]	0.1
應用於類比輸出的阻尼 (dAA)	[s]	0...5
步距	[s]	0.1
溫度監控		
響應時間T05 / T09	[s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)
軟體/編程		
參數設定	遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 應用於開關輸出/類比輸出阻尼; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 測量標準單位; 過程值顏色; 校準系數	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9 CDV	
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
類比製程數據	2	
二位輸出製程數據	2	
處理周期最小值	[ms]	3.2
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1043
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
注意環境溫度	介質溫度< 80 °C 介質溫度< 100 °C: 0...40 °C	
存儲溫度	[°C]	-15...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	170
UL認證	UL認證編號	I006
	文件數量UL	E174189
承壓設備指令	良好的工程實踐	
機械技術數據		
重量	[g]	1608.6
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; 黃銅 化學鍍鎳層	

SB7242



帶止迴閥及顯示螢幕的流量計

SBG11KL0FRKG

材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4401/316); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 黃銅 (2.0371); 黃銅 化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM
製程連接	螺紋連接 G 1 內螺紋
機械的開關周期	1億

顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	6 x LED, 綠色
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	測量值	字母數字顯示, 紅色/綠色 交替變化指示 4位數字
	編程	字母數字顯示, 4位數字

注釋	
注釋	建議使用200 micron過濾。
	所有數據都針對以下額定粘度的油: 320 mm²/s, 40 °C
	MW = 測量值
	MEW = Final value of the measuring range
包裝單位	1 件數


電氣連接	
------	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的





連接



OUT1:

- 開關輸出 流量監控
- 開關輸出 溫度監控
- 頻率輸出 流量監控
- 頻率輸出 溫度監控
- IO-Link

OUT2:

- 開關輸出 流量監控
 - 開關輸出 溫度監控
 - 類比輸出 流量監控
 - 類比輸出 溫度監控
- 顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

圖表

