




請注意外殼設計的變化！



1 內六角頭螺絲



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
製程連接		螺紋連接 G 1/2
應用		
介質		液體; 水; 乙二醇溶液; 冷却潤滑劑
介質溫度	[°C]	0...85
抗壓强度	[bar]	40
抗壓强度	[MPa]	4
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	< 15



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBG34BF0BPKG/US

防護等級	III	
反相保護	是	
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1	
輸出		
輸出數量	1	
輸出信號	開關信號	
電氣設計	PNP	
數字輸出數量	1	
輸出功能	常開	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5	
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100	
短路保護	是	
過載保護	是	
測量/設定範圍		
設定範圍 [l/min]	1...25	
精度/偏差		
重複精度 [終值的百分比]	1	
遲滯 [l/min]	0,5...2	
測量誤差 [終值的百分比]	± 5	
反應時間		
反應時間 [s]	< 0.01	
工作條件		
環境溫度 [°C]	0...60	
存儲溫度 [°C]	-15...80	
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	3318	
機械技術數據		
重量 [g]	545.5	
材質	黃銅 化學鍍鎳層; PPS; 鋁 已鋁陽極氧化處理; PA	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4310/301); 不鏽鋼(1.4301/304); PBT; 黃銅 化學鍍鎳層; PP; PPS; 聚烯烴; O形環: FKM	
製程連接	螺紋連接 G 1/2	
機械的開關周期	1億	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	內六角扳手	



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBG34BF0BPKG/US

注釋

注釋

注意 請不要將蓋子旋轉超出設定範圍最大值。

所有的數據適應用於水 (20 ° C)。

說明

請注意外殼設計的變化！

包裝單位


1 件數

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A




連接





圖表

壓力損失



dP 壓力損失

Q 流量體積