

[illegible]

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	Rp 3/4

介質		液體；水；乙二醇溶液；冷却潤滑劑
介質溫度	[°C]	0...85
抗壓強度	[bar]	40
抗壓強度	[MPa]	4

工作電壓	[V]	10...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	< 15
防護等級		III
反相保護		是



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY34BF0BPKG/US

總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 1
輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]		100
短路保護		是
過載保護		是
測量/設定範圍		
設定範圍 [l/min]		1...25
精度/偏差		
重複精度 [終值的百分比]		1
遲滯 [l/min]		0,5...2
測量誤差 [終值的百分比]		± 5
反應時間		
反應時間 [s]		< 0.01
工作條件		
環境溫度 [°C]		0...60
存儲溫度 [°C]		-15...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]		3318
機械技術數據		
重量 [g]		559.4
材質		黃銅 化學鍍鎳層; PP; 鋁 已鋁陽極氧化處理; PA
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4310/301); 不鏽鋼(1.4301/304); PBT; 黃銅 化學鍍鎳層; PP; PPS; 聚烯烴; O形環: FKM
製程連接		Rp 3/4
機械的開關周期		1億
顯示器/操作件		
顯示		開關狀態 4 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		內六角扳手

SBY333



帶止迴閥的流動感測器 逆止閥

SBY34BF0BPKG/US

注釋

注釋

注意 請不要將蓋子旋轉超出設定範圍最大值。

所有的數據適應用於水 (20 ° C)。

說明

請注意外殼設計的變化！

包裝單位


1 件數

電氣連接

連接器：1 x M12; 編碼：A




連接





圖表

壓力損失



dP 壓力損失

Q 流量體積