




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	M12 x 1
------	---------

應用

介質	液體；氣體介質；腐蝕性的介質	
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	30

液體

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

氣體介質

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200
---------	---------

測量/設定範圍

液體

設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60

氣體介質

設定範圍	[cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
-----------	---------	----

反應時間

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

液體

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

氣體介質

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

SF0509



分體式流動感測器
SFM12ABB

機械技術數據	
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1
螺紋代號	M12 x 1
材質	stainless steel (1.4539 / 904L)
材質 (潮濕部件)	stainless steel (1.4539 / 904L)
製程連接	M12 x 1


附件	
供貨範圍	密封圈：2 x AMF 30

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜：2 m, PUR; 電纜長度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm², PVC

連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色
GY = 灰色