


# SF0528



## 分體式流動感測器

SFM12ABT/6M/PH

停產產品 - 存檔登錄



### 產品特徵

製程連接 M12 x 1

### 應用

介質 液體；氣體介質；腐蝕性的介質

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 30

### 液體

介質溫度 [°C] -25...80

### 氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

### 電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200

### 測量/設定範圍

#### 液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

#### 氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

### 精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

### 反應時間

反應時間 [s] 1...10

### 液體

反應時間 [s] 1...10

### 氣體介質

反應時間 [s] 1...10

### 工作條件

外殼防護等級 IP 67



## 分體式流動感測器

SFM12ABT/6M/PH

## 機械技術數據

|          |      |           |
|----------|------|-----------|
| 外殼       |      | 螺紋結構      |
| 尺寸       | [mm] | M12 x 1   |
| 螺紋代號     |      | M12 x 1   |
| 材質       |      | 鈦(3.7035) |
| 材質(潮濕部件) |      | 鈦(3.7035) |
| 製程連接     |      | M12 x 1   |

## 附件

|      |                |
|------|----------------|
| 供貨範圍 | 密封圈：2 x AMF 30 |
|------|----------------|


## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

電纜：6 m, PUR; 電纜長度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm<sup>2</sup>

## 連接



芯線顏色：

|      |    |
|------|----|
| BN = | 棕色 |
| BU = | 藍色 |
| BK = | 黑色 |
| WH = | 白色 |
| GY = | 灰色 |