

SF0701




分體式流動感測器

SFM12ABBE1

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SF121A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接	M12 x 1
------	---------

應用

應用	Ex zone 1
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

應用	Ex zone 1
介質溫度 [°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200 Exi
---------	-------------

測量/設定範圍

液體		
設定範圍 [cm/s]		3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		3...60
氣體介質		
設定範圍 [cm/s]		200...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]		15
-------------------	--	----

反應時間

反應時間 [s]		1...10
----------	--	--------

液體

反應時間 [s]		1...10
----------	--	--------

氣體介質

反應時間 [s]		1...10
----------	--	--------


SF0701



分體式流動感測器

SFM12ABBE1

工作條件	
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M12 x 1
螺紋代號	M12 x 1
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接	M12 x 1
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 2 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm ²	
連接	



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色