


SF0711



分體式流動感測器

SFR12AACE1

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 G 1/2 外螺紋

應用

應用 Ex zone 1

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 5

液體

應用 Ex zone 1

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200 Exi

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 0...60

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 0...20

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 7

反應時間

反應時間 [s] 2...20

液體

反應時間 [s] 2...20

工作條件

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

外殼 螺紋結構

材質 PTFE

材質(潮濕部件) PTFE

製程連接 G 1/2 外螺紋

注釋

包裝單位 1 件數

SF0711




分體式流動感測器

SFR12AACE1

電氣連接

電纜: 2 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接



	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色