




停產產品 - 存檔登錄



- 1 O形環
2 壓力墊圈



產品特徵

製程連接 M16 x 1,5

應用

設計 應用於管道 DN 25

介質 水

介質溫度 [°C] 0...80

抗壓强度 [bar] 30

電氣數據

工作電壓 [V] 20...28 DC

電流損耗 [mA] < 80

開機延遲時間 [s] 15; (光信號化)

輸出

輸出信號 類比信號

類比電流輸出 [mA] 4...20; (線性化)

負載最大值 [Ω] 500

類比電壓輸出 [V] ; (線性化)

短路保護 否

測量/設定範圍

流量範圍 [cm/s] 50...250

SA0502



流動感測器

SAM16BBD1OOG/W/US-100

精度/偏差		
注意重複精度		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
介質溫度梯度最大值	[K/min]	200
測量誤差	[終值的百分比]	max. ± 10 (< 200 cm/s)
反應時間		
反應時間	[s]	5; (10%...90%)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	M16 x 1.5
螺紋代號		M16 x 1.5
材質		PBT-GF20
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4571/316Ti); O形環: 丁晴橡膠 70 Shore A
製程連接		M16 x 1,5
顯示器/操作件		
顯示	功能	10 x LED, 綠色 分辨率 終值的10 %
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		


SA0502



流動感測器

SAM16BBD1OOG/W/US-100

連接



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色