

SF1204

分體式流動感測器


SFM12ABB/US-100



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF5200 + E40101

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接	M12 x 1
------	---------

應用

應用	高溫範圍
介質	液體; 氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

應用	高溫範圍
介質溫度 [°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200
---------	---------

測量/設定範圍

液體		
設定範圍 [cm/s]		3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		3...60
氣體介質		
設定範圍 [cm/s]		200...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min]	15
-------------------	----

反應時間

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

液體

反應時間 [s]	1...10
----------	--------

SF1204




分體式流動感測器


SFM12ABB/US-100

氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		M12 x 1
附件		
供貨範圍		密封圈： 2 x AMF 30
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器： 1 x M12; 編碼： A; 電纜長度最大值： 100 m



連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色