

SF1210

分體式流動感測器


SFM12ABBE0



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF111A

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接

M12 x 1

應用

應用

易爆區域0

介質溫度

[°C]

-20...60

抗壓強度

[bar]

300

液體

應用

易爆區域0

介質溫度

[°C]

-20...60

氣體介質

介質溫度

[°C]

-20...60

電氣數據

連接控制顯示器

VS 0200 Ex i

測量/設定範圍

液體

設定範圍

[cm/s]

3...300

最大靈敏度時的測量範圍

[cm/s]

3...60

氣體介質

設定範圍

[cm/s]

200...2000

最大靈敏度時的測量範圍

[cm/s]

200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值

[K/min]

15

反應時間

反應時間

[s]

1...10

液體

反應時間

[s]

1...10


SF1210



分體式流動感測器

SFM12ABBE0

氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		M12 x 1
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²		
連接		



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色