


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	1/2" NPT
------	----------

應用

應用	高溫範圍
介質	液體；氣體介質
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

應用	高溫範圍
介質溫度 [°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200
---------	---------

測量/設定範圍

液體	
設定範圍 [cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	3...60
氣體介質	
設定範圍 [cm/s]	200...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]	200...800


SF3011



分體式流動感測器
SFN12ABA/US-100/CSA

精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4305/303)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4305/303)
製程連接		1/2" NPT
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器：1 x M12; 編碼：A; 電纜長度最大值：100 m



連接	
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色