
SBM613

帶止迴閥流動感測器裝置的測量插入物

SBM34XKX10KG/O/US



產品特徵		
測量範圍	[l/min]	0.3...25
製程連接		G 3/4
應用		
介質		液體；水；乙二醇溶液
介質溫度	[°C]	10...180
抗壓强度	[bar]	15
抗壓强度	[Mpa]	1.5
注意抗壓强度		介質溫度最大值 評估最高達85 °C的溫度：25 bar / 2,5 MPa
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	-15...10
工作電壓	[V]	24 DC；（按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	< 35
防護等級		III
反相保護		是

SBM613

帶止迴閥流動感測器裝置的測量插入物

SBM34XKX10KG/O/US

輸出			
輸出信號		類比信號	
類比電流輸出	[mA]	4...20	
負載最大值	[Ω]	500	
短路保護		是	
過載保護		是	
測量/設定範圍			
測量範圍	[l/min]	0.3...25	
精度/偏差			
重複精度	[終值的百分比]	1	
測量誤差	[終值的百分比]	± 5	
反應時間			
反應時間	[s]	< 0.01	
工作條件			
環境溫度	[°C]	0...60	
存儲溫度	[°C]	-15...80	
外殼防護等級		IP 65; IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	1380	
機械技術數據			
重量	[g]	285	
材質		黃銅 白青銅-鍍層; PPS; Cu合金; 鋁 已鋁陽極氧化處理; 矽樹脂; PEI	
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4401/316); 黃銅; PPS; O形環: FKM	
旋緊扭矩	[Nm]	15	
製程連接		G 3/4	
機械的開關周期		1億	
注釋			
注釋		所有的數據適應用於水 (20 ° C) 。	
		建議 使用200微米過濾	
包裝單位		1 件數	

SBM613

帶止迴閥流動感測器裝置的測量插入物

SBM34XKX10KG/O/US


電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, 矽樹脂

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接



顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色