


SF5800



分體式流動感測器

SFD10ZDT /6M



1 內螺紋 M18 x 1,5



產品特徵

探桿長度L [mm] 45

製程連接 M18 x 1,5 內螺紋

應用

應用 高溫範圍

介質 液體；氣體介質；腐蝕性的介質

抗壓強度 [bar] 100

液體

介質溫度 [°C] 0...120

氣體介質

介質溫度 [°C] 0...100

電氣數據

連接控制顯示器 VS3000

測量/設定範圍

探桿長度L [mm] 45

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...3000

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 300

反應時間

反應時間 [s] 1...10

工作條件

存儲溫度 [°C] -25...80

外殼防護等級 IP 67

SF5800



分體式流動感測器

SFD10ZDT /6M

認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [年]		8096


機械技術數據		
重量 [g]		449.5
外殼		應用於適配器
尺寸 [mm]		M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5
材質		鈦(3.7035)
材質 (潮濕部件)		鈦(3.7035); O形環: FKM 80 Shore A
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 6 m, 矽樹脂; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接



	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色