


SF5350



分體式流動感測器

SFD10ADB /6M



1 內螺紋 M18 x 1,5



產品特徵

探桿長度L	[mm]	45
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋

應用

應用		高溫範圍
介質		液體；氣體介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓強度	[bar]	300

電氣數據

連接控制顯示器		VS3000
---------	--	--------

測量/設定範圍

探桿長度L	[mm]	45
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
氣體介質		
設定範圍	[cm/s]	200...3000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	300
-----------	---------	-----

反應時間

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

工作條件

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8213

SF5350



分體式流動感測器

SFD10ADB /6M


機械技術數據		
重量	[g]	413.5
外殼		應用於適配器
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 6 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²

連接



	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色