


SF6201



分體式流動感測器

SFG10ABB /US-100



產品特徵

探桿長度L	[mm]	15...107
製程連接		Ø 10 mm

應用

特殊的性能		鍍金接點
應用		高溫範圍
安裝		適用於卡箍适配器的感測器
介質		液體；氣體介質
介質溫度	[°C]	-25...80
抗壓强度	[bar]	30

液體

應用		高溫範圍
安裝		適用於卡箍适配器的感測器
介質溫度	[°C]	-25...80

氣體介質

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

電氣數據

連接控制顯示器		VS3000
---------	--	--------

測量/設定範圍

探桿長度L	[mm]	15...107
-------	------	----------

液體

設定範圍	[cm/s]	3...300
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60

氣體介質

設定範圍	[cm/s]	200...3000
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	30
-----------	---------	----

反應時間

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

液體

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------

SF6201




分體式流動感測器

SFG10ABB /US-100

氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[年]	8393.77
機械技術數據		
重量	[g]	62.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L) 多部件的，已焊接的	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L) 多部件的，已焊接的	
製程連接	Ø 10 mm	
附件		
附件(可選)	卡箍適配器：R 1/2, E40160 卡箍適配器：1/2" NPT, E40174	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器：1 x M12; 編碼：A; 觸頭 接點：鍍金的; 電纜長度最大值：100 m




SF6201



分體式流動感測器

SFG10ABB /US-100

連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色