




停產產品 - 存檔登錄



- 1 內螺紋 M18 x 1.5
2 設定按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
製程連接	M18 x 1,5 內螺紋

應用

介質	液體
介質溫度 [°C]	-25...80
抗壓強度 [bar]	30

液體

介質溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

電氣數據

工作電壓 [V]	20...36 DC; (按照SELV/PELV; 參考UL: 根據UL508標準, 具過載電流保護的“限制電壓”。)
電流損耗 [mA]	90; (無負載)
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	15; (光信號化)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	類比信號
類比輸出數量	1

SI0104



流量監控器

SID10ABB100G/US-100-IAZ

類比電流輸出	[mA]	4...20
負載最大值	[Ω]	500
過載保護		是
測量/設定範圍		
液體		
設定範圍	[cm/s]	3...60
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
機械技術數據		
尺寸	[mm]	M18 x 1.5
螺紋代號		M18 x 1.5
材質		PBT-GF20
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
製程連接		M18 x 1,5 內螺紋
顯示器/操作件		
顯示	功能	10 x LED, 2個顏色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A





連接

