

SF0515




分體式流動感測器

SFR12ABB/US

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: SF6200 + E40160

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接 G 1/2 外螺紋

應用

應用 高溫範圍

介質 液體; 氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 30

液體

應用 高溫範圍

介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

SF0515




分體式流動感測器

SFR12ABB/US

精度/偏差		
介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
反應時間		
反應時間	[s]	1...10
液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/2 外螺紋
附件		
供貨範圍		密封圈: 2 x AMF 30
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 100 m




SF0515



分體式流動感測器

SFR12ABB/US

連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色