




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接	G 1/2 外螺紋
------	-----------

應用

介質	液體；氣體介質；腐蝕性的介質
----	----------------

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

抗壓強度	[bar]	30
------	-------	----

液體

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

氣體介質

介質溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

電氣數據

連接控制顯示器	VS 0200
---------	---------

測量/設定範圍

液體

設定範圍	[cm/s]	3...300
------	--------	---------

最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	3...60
-------------	--------	--------

氣體介質

設定範圍	[cm/s]	200...2000
------	--------	------------

精度/偏差

介質溫度梯度最大值	[K/min]	15
-----------	---------	----

反應時間

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------


液體

反應時間	[s]	1...10
------	-----	--------



分體式流動感測器
SFR12ABT

氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		鈦(3.7235)
材質(潮濕部件)		鈦(3.7235)
製程連接		G 1/2 外螺紋
附件		
供貨範圍		密封圈：2 x AMF 30
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜：2 m, PUR; 電纜長度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm²		
連接		



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色