

SF0705




分體式流動感測器

SFR14ABBE1

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SF221A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接 G 1/4 外螺紋

應用

應用 Ex zone 1

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓强度 [bar] 30

液體

應用 Ex zone 1

介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200 Exi

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

液體

反應時間 [s] 1...10

氣體介質

反應時間 [s] 1...10


SF0705



分體式流動感測器

SFR14ABBE1

工作條件	
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
外殼	螺紋結構
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接	G 1/4 外螺紋
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 2 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm ²	
連接	



	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色