


SF0713

分體式流動感測器

SFG18ABBE1



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

製程連接 ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

應用

應用 Ex zone 1

介質溫度 [°C] -25...80

抗壓強度 [bar] 30

液體

應用 Ex zone 1

介質溫度 [°C] -25...80

氣體介質

介質溫度 [°C] -25...80

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200 Exi

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000

最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10


SF0713



分體式流動感測器

SFG18ABBE1

液體		
反應時間	[s]	1...10
氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 18
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm ²		
連接		



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色