


SI6600

流量監控器

SIR11ABBFPG/US-100-IPF



- 1 LED顯示
- 2 設定按鈕
- 3 螺紋 G1 Aseptoflex Vario



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
製程連接	G 1 Aseptoflex Vario

應用

特殊的性能	鍍金接點
應用	衛生系統
介質溫度 [°C]	-25...95; (應用於SIP過程: ...140 °C)
抗壓強度 [bar]	30
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準)	30

電氣數據

工作電壓 [V]	19...36 DC
電流損耗 [mA]	< 60
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間 [s]	10

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

SI6600

流量監控器

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF



輸出		
輸出數量		1
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		1
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]		250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
測量/設定範圍		
探桿長度L [mm]		20
液體		
設定範圍 [cm/s]		3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		3...100
氣體介質		
設定範圍 [cm/s]		200...3000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s]		200...800
精度/偏差		
重複精度 [Sr的百分比]		1...5
注意重複精度		應用於水 5...100 cm/s; 25 °C 出廠設定
溫度變化率 [cm/s x 1/K]		0.1; (應用於水 5...100 cm/s; 10...70 °C)
介質溫度梯度最大值 [K/min]		150
開關點精度 [cm/s]		± 2...± 10; (應用於水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定)
遲滯 [cm/s]		2...5; (應用於水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定)
反應時間		
反應時間 [s]		1...10
軟體/編程		
開關點調整		按鈕
工作條件		
環境溫度 [°C]		-25...60
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [年]		298
機械技術數據		
重量 [g]		425.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; 密封圈: FKM

SI6600



流量監控器

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4		
製程連接	G 1 Aseptoflex Vario		
顯示器/操作件			
顯示	功能	10 x LED, 三色	
注釋			
包裝單位	1 件數		

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

