SL1101


空氣流量監控器

SLG23CEEAKOW/PH

停產產品 - 存檔登録

替代產品: SL0101

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



CE

產品特徵		
輸入和輸出總數		繼電器輸出數: 1
製程連接		Ø 23 mm
應用		
抗壓强度	[bar]	1
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	-10...10
工作電壓	[V]	< 110 AC
反相保護		否
開機延遲時間	[s]	60
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		繼電器輸出數: 1
輸出		
輸出信號		開關信號
繼電器輸出數		1
繼電器介面容量		3 A (30 V DC / 250 V AC)
開關功能流量監控		有流量時繼電器閉合
短路保護		否
過載保護		否

SL1101

空氣流量監控器

SLG23CEEAKOW/PH

測量/設定範圍			
氣體介質			
設定範圍	[cm/s]	100...1000	
最大靈敏度時的測量範圍	[cm/s]	100...400	
精度/偏差			
介質溫度梯度最大值	[K/min]	5	
反應時間			
反應時間	[s]	3...60	
氣體介質			
反應時間	[s]	3...60	
軟體/編程			
開關點調整		電位計	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-10...50	
外殼防護等級		IP 65	
機械技術數據			
尺寸	[mm]	Ø 23	
材質		外殼: PBT; 感測器表面: 鈦	
材質(潮濕部件)		PBT; 鈦	
製程連接		Ø 23 mm	
顯示器/操作件			
顯示	功能	1 x LED, 紅色	
	功能	1 x LED, 綠色	
電氣連接			
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲; ≤ 5 A; 快速行動	
附件			
供貨範圍		安裝卡箍: 1, E40048	
		螺絲刀	
注釋			
注釋		建議 短路後請檢查產品的安全功能 。	
包裝單位		1 件數	

SL1101


空氣流量監控器

SLG23CEEAKOW/PH

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm²

連接



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 ≤ 5 A 快速行動

芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色