

SF2210

分體式流動感測器


SFR14ABBE0



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：SF211A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

製程連接 G 1/4 外螺紋

應用

應用 易爆區域0
介質溫度 [°C] -20...60
抗壓強度 [bar] 300

液體

應用 易爆區域0
介質溫度 [°C] -20...60

氣體介質

介質溫度 [°C] -20...60

電氣數據

連接控制顯示器 VS 0200 Ex i

測量/設定範圍

液體

設定範圍 [cm/s] 3...300
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 3...60

氣體介質

設定範圍 [cm/s] 200...2000
最大靈敏度時的測量範圍 [cm/s] 200...800

精度/偏差

介質溫度梯度最大值 [K/min] 15

反應時間

反應時間 [s] 1...10

液體


反應時間 [s] 1...10

SF2210



分體式流動感測器
SFR14ABBE0

氣體介質		
反應時間	[s]	1...10
工作條件		
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
製程連接		G 1/4 外螺紋
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, TPE-S; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm²		
連接		



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色
WH = 白色
GY = 灰色