
# SL5201

空氣流量監控器

**SLG23XEE40KG/2M/BS**




| | | |
|---|---|---|
| **產品特徵** | | |
| 輸入和輸出總數 | | 類比輸出數量: 1 |
| 製程連接 | | Ø 23 mm |
| **應用** | | |
| 特殊的性能 | | 鍍金接點 |
| 介質溫度 | [°C] | 35...65 |
| 抗壓强度 | [bar] | 1 |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓公差 | [%] | -10...10 |
| 工作電壓 | [V] | 24 DC |
| 電流損耗 | [mA] | < 35 |
| 絶緣電阻最小值 | [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 開機延遲時間 | [s] | 90 |
| **總的輸入/輸出** | | |
| 輸入和輸出總數 | | 類比輸出數量: 1 |
| **輸出** | | |
| 輸出數量 | | 1 |
| 輸出信號 | | 類比信號 |
| 類比輸出數量 | | 1 |
| 類比電壓輸出 | [V] | 0...10 |
| **測量/設定範圍** | | |
| 流量範圍 | [cm/s] | 200...2000 |
| 注意流量範圍 | | = 1...10 V |
| **精度/偏差** | | |
| 介質溫度梯度最大值 | [K/min] | 1 |

# SL5201

空氣流量監控器

**SLG23XEE40KG/2M/BS**

| 工作條件 | | |
|---|---|---|
| 環境溫度 | [°C] | -10...50 |
| 存儲溫度 | [°C] | -25...85 |
| 允許最大的相對空氣濕度 | [%] | 90 |
| 外殼防護等級 | | IP 65 |

| 認證/測試 | | |
|---|---|---|
| MTTF | [年] | 726 |

| 機械技術數據 | | |
|---|---|---|
| 重量 | [g] | 219 |
| 尺寸 | [mm] | Ø 23 / L = 142 |
| 材質 | | 外殼: PBT; 感測器表面: 鈦 |
| 材質(潮濕部件) | | PBT; 鈦 |
| 製程連接 | | Ø 23 mm |

| 顯示器/操作件 | | |
|---|---|---|
| 顯示 | 操作 | LED, 綠色 |


| 附件 | |
|---|---|
| 供貨範圍 | 安裝卡箍: 1, E40048 |

| 注釋 | |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 件數 |

## 電氣連接

電纜: 2 m; 4 x 0.5 mm²

連接器: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的




## 連接

